

**Vis pour rainures en T (12.9.) individuelle, Type: 1212160****Données de commande**

N° commande	375310 1212160
GTIN	4020772087302
Classe d'article	35A

Description**Exécution:**

Vis pour rainures en T, filetage forgé et roulé.

Modèle haute résistance, classe de résistance = 12.9.

Norme:

DIN 787

Livraison:

Seules, sans écrou ni rondelle.

Accessoire(s):

Rondelles, voir 375340; écrous, voir 375385.

Remarque(s):

· **Exemple – réf. 6625 signifie: rainure en T = 6 mm, filetage G = M6, longueur L = 25 mm.**

Description technique

Largeur pierre e	18 mm
Hauteur k	7 mm
Dim. nom. rain. T	12 mm
Longueur filet b	100 mm
Largeur pierre étroite a	11,7 mm
Filetage G	M12
Longueur L	160 mm
Type	787
Type de produit	Vis pour rainures

