

Mitutoyo**Micromètre, Plage de mesure: 75-100mm**

Données de commande

N° commande	420500 75-100
GTIN	4946368385655
Classe d'article	44A

Description

Exécution:

Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées.

Broche de mesure trempée et rectifiée.

Blocage par levier.

Avec limiteur de couple à friction et isolant.

Avec graduation de qualité.

A partir de la réf. 100-125, col de cygne en fonte émaillée.

Livraison:

A partir de la réf. 25-50, avec 1 étalon de réglage.

Description technique

Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Ø broche	6,35 mm
Plage de mesure	75 - 100 mm
Exécution surface de mesure	Carbure rapporté
Ø tambour micrométrique	18 mm
Pas de broche	1/50 mm
Lecture	0,01 mm
Etalonnage	B2

Erreur admissible	3 μm
Norme	DIN 863
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

Services

Etalonnage DAkkSMicromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022050 100
EtalonnageMicromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022040 100

Accessoires

Etalon de réglage Longueur totale 75 mm	421100 75
---	-----------