

Garant**Micromètre, Plage de mesure: 100-125mm****Données de commande**

N° commande	420402 100-125
GTIN	4045197471581
Classe d'article	41B

Description**Exécution:****Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées.**

Broche de mesure trempée et rectifiée. Blocage par levier.

Avec limiteur de couple à friction et isolant. Tambour micrométrique chromé antireflets.

Avec graduation de qualité.

Avec limiteur de couple à friction combiné pour utilisation à une main ou dans le support.

Livraison:

A partir de la réf. 25–50, avec 1 étalon de réglage.

Description technique

Nombre d'étalons de réglage	1
Lecture	0,01 mm
Ø broche	6,5 mm
Plage de mesure	100 - 125 mm
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Ø tambour micrométrique	19 mm
Etalonnage	B2
Norme	DIN 863

Limiteur de couple à friction	oui
Métrie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

Services

Etalonnage DAkkSMicromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 200 mm	022050 200
EtalonnageMicromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 200 mm	022040 200

Accessoires

Etalon de réglage Longueur totale 100 mm	421100 100
--	------------