

**Vis pour rainures en T (12.9.) individuelle, Type: 101040****Données de commande**

N° commande	375310 101040
GTIN	4020772083953
Classe d'article	35A

**Description****Exécution:**

Vis pour rainures en T, filetage forgé et roulé.

**Modèle haute résistance**, classe de résistance = 12.9.

**Norme:**

**DIN 787**

**Livraison:**

**Seules**, sans écrou ni rondelle.

**Accessoire(s):**

Rondelles, voir 375340; écrous, voir 375385.

**Remarque(s):**

· **Exemple – réf. 6625 signifie: rainure en T = 6 mm, filetage G = M6, longueur L = 25 mm.**

**Description technique**

Dim. nom. rain. T	10 mm
Hauteur k	6 mm
Largeur pierre étroite a	9,7 mm
Longueur filet b	30 mm
Largeur pierre e	15 mm
Filetage G	M10
Longueur L	40 mm
Type	787
Type de produit	Vis pour rainures

