

HOLEX**Paire de vés doubles avec étrier inoxydable, Longueur×Largeur: 75X55mm****Données de commande**

N° commande	447020 75X55
GTIN	4045197205063
Classe d'article	42D

Description**Exécution:**

Exécution de précision, **tolérance de planéité et de parallélisme 0,004 mm**. Vés en acier trempé, finement rectifiés par paire. Différentes profondeurs de vés; 2 surfaces d'appui. Robuste étrier de serrage avec bouton étoilé pour le serrage de pièces.
En acier inoxydable.

Description technique

Largeur	55 mm
Longueur	75 mm
Poids par unité	1,4 kg
Pour Ø arbre	5 - 50 mm
Hauteur	55 mm
Toutes les pièces	trempé
Etalonnage	Prix sur demande

Type de produit

Vés