



Pied à coulisse de traçage, Longueur de traçage: 200mm



Données de commande

N° commande	446100 200
GTIN	4045197204875
Classe d'article	42D

Description

Exécution:

Règle de mesure avec graduation précise. Pointe à tracer en carbure; curseur avec vernier et galet de butée.

Légende:

Pointe à tracer

Galet de butée

Utilisation:

Pour le traçage de parallèles.

Etalonnage: A2

Graduation/lecture: 0,1 mm

Graduation/lecture: 1/128 pouce

Description technique

Graduation/lecture	1/128 pouce
Longueur de traçage	200 mm
Erreur admissible	100 µm
Graduation/lecture	0,1 mm
Lecture commutable	mm / pouce
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Matériau pointe à tracer	Carbure
Etalonnage	A2
Type de produit	Pieds à coulisse de traçage

Services

Etalonnage Jauge de profondeur à butée Plage de mesure maximale 200 mm	011200 200
Marquage inscription au laser Type	018940
Etalonnage Jauge de profondeur à butée Plage de mesure maximale 200 mm	021220 200

Accessoires

Pointe à tracer en carbure de rechange pour 446100	446110
--	--------