

**Vis pour rainures en T (12.9.) individuelle, Type: 181663****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 375310 181663 |
| GTIN | 4020772086305 |
| Classe d'article | 35A |

Description**Exécution:**

Vis pour rainures en T, filetage forgé et roulé.

Modèle haute résistance, classe de résistance = 12.9.

Norme:

DIN 787

Livraison:

Seules, sans écrou ni rondelle.

Accessoire(s):

Rondelles, voir 375340; écrous, voir 375385.

Remarque(s):

· **Exemple – réf. 6625 signifie: rainure en T = 6 mm, filetage G = M6, longueur L = 25 mm.**

Description technique

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Largeur pierre e | 28 mm |
| Hauteur k | 10 mm |
| Longueur filet b | 45 mm |
| Largeur pierre étroite a | 17,7 mm |
| Dim. nom. rain. T | 18 mm |
| Filetage G | M16 |
| Longueur L | 63 mm |
| Type | 787 |
| Type de produit | Vis pour rainures |

