

**Paire de vés, Longueur×Largeur: 150X50 mm****Données de commande**

N° commande	446420 150X50
GTIN	4045197234384
Classe d'article	42D

Description**Exécution:**

En fonte spéciale dense, non poreuse. Usinés par paire, angle de prisme 90°.

Prismes et surface d'appui fraisés. **Tolérance de parallélisme 0,064 mm.**

Etalonnage: Prix sur demande

Pour Ø arbre: 8 - 50 mm

Hauteur: 40 mm

Poids par unité: 1,4 kg

Description technique

Poids par unité	1,4 kg
Pour Ø arbre	8 - 50 mm
Longueur	150 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	40 mm
Etalonnage	Prix sur demande
Type de produit	Paires de vés

