



Vis pour rainures en T (12.9.) individuelle, Type: 1816100



Données de commande

N° commande	375310 1816100
GTIN	4020772086312
Classe d'article	35A

Description

Exécution:

Vis pour rainures en T, filetage forgé et roulé.

Modèle haute résistance, classe de résistance = 12.9.

Norme:

DIN 787

Livraison:

Seules, sans écrou ni rondelle.

Accessoire(s):

Rondelles, voir 375340; écrous, voir 375385.

Remarque(s):

· **Exemple – réf. 6625 signifie: rainure en T = 6 mm, filetage G = M6, longueur L = 25 mm.**

Description technique

Hauteur k	10 mm
Largeur pierre e	28 mm
Longueur filet b	65 mm
Largeur pierre étroite a	17,7 mm
Dim. nom. rain. T	18 mm
Filetage G	M16
Longueur L	100 mm
Type	787
Type de produit	Vis pour rainures

