


Hartig

Grand micromètre de précision avec rallonge cale étalon, Plage de mesure: 700-800mm**Données de commande**

N° commande	420920 700-800
GTIN	4250099610840
Classe d'article	46P

Description**Exécution:**

Étrier robuste en alliage léger martelé, avec protection des mains contre la chaleur, couplage à friction et dispositif de serrage. Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées. Précision supérieure à DIN 863. La rallonge vissable, en carbure rapporté et rodée permet de doubler la plage de mesure. Tambour gradué pour les deux plages de mesure.

Avantage(s):

Très grande plage de mesure. Une fois la rallonge remplacée, le micromètre est immédiatement prêt à l'emploi. Aucun étalon de réglage supplémentaire nécessaire. Lecture directe au 1/100 mm sur le grand tambour gradué.

Livraison:

Micromètre avec 1 rallonge. Sans étalon de réglage.

Remarque(s):

Modèles avec plage de mesure de 2000 mm disponibles sur demande.
Modèles spéciaux disponibles sur demande.

Description technique

Graduation tambour micrométrique	1/100 mm
Poids	12,5 kg
Lecture	0,01 mm
Plage de mesure	700 - 800 mm

Course de mesure broche	50 mm
Ø broche	10 mm
Ø tambour micrométrique	24 mm
Etalonnage	S3
Erreur admissible	9 µm
Norme	Norme usine
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

Services

Etalonnage Micromètres avec rallonges Plage de mesure 700-800 mm	020450 700-800
--	----------------