

HOLEX**Paire de vés doubles avec étrier inoxydable, Longueur×Largeur: 50X40mm****Données de commande**

N° commande	447020 50X40
GTIN	4045197205056
Classe d'article	42D

Description**Exécution:**

Exécution de précision, **tolérance de planéité et de parallélisme 0,004 mm**. Vés en acier trempé, finement rectifiés par paire. Différentes profondeurs de vés; 2 surfaces d'appui. Robuste étrier de serrage avec bouton étoilé pour le serrage de pièces.
En acier inoxydable.

Description technique

Hauteur	40 mm
Pour Ø arbre	5 - 30 mm
Poids par unité	0,55 kg
Largeur	40 mm
Longueur	50 mm
Toutes les pièces	trempé
Etalonnage	Prix sur demande

Type de produit

Vés