



## DNMG 110404 Jeu de 10 pièces, Nuance: HBX020



### Données de commande

N° commande	250802 HBX020
GTIN	4045197822352
Classe d'article	22D

### Description

DNMG 110404 Jeu de 10 pièces HBX020 Nuance: HBX020

Brise-copeaux: PM

Prof. coupe  $a_p$ : 1 - 5 mm

Avance f: 0,1 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 80 - 300 m/min

### Description technique

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,1 - 0,5 mm/tr
Nuance	HBX020
Prof. coupe $a_p$	1 - 5 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 300 m/min
Application principale	P
Brise-copeaux	PM

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Série	Barre d'alésage
Série	Porte-outils eco-QT/eco
Série	Porte-outils à levier
Série	Porte-outils QuickTurn
Série	Tête de coupe
Code ISO plaquette	DNMG 110404
Nombre de changements/dents	4
Affectation des plaquettes	neutre