

**Garant****Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp, Type: 12M10/90****Données de commande**

N° commande	360025 12M10/90
GTIN	4045197518804
Classe d'article	310

**Description****Exécution:**

Avec filetage intérieur, goupille fileté adaptée incluse. Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est une fonction importante pour les systèmes de fabrication modernes, notamment dans la fabrication automatisée. Grâce à une interface de contact spéciale, il garantit une répétabilité précise et fiable du point zéro. La force de serrage pneumatique du système maintient les pièces en toute sécurité dans la position souhaitée, ce qui permet un changement rapide et précis de la pièce sans nécessiter de repositionnement. Cela permet de réduire le temps de préparation et d'augmenter la productivité. Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est indispensable pour des processus de fabrication efficaces. Découvrez la technologie innovante de GARANT ZeroClamp et optimisez votre production.

**Description technique**

Ø centrage D	12 mm
Pour Ø plot de serrage	90 mm
Filetage M <sub>1</sub> ext.	M10
Filetage M <sub>2</sub> ext.	M8

Série	ZeroClamp
Tolérance Ø ext.	k6
Type de produit	Garant boulon de serrage