

**Vis rhombique, Dim. nom. rain. T×long. L: 14X125mm****Données de commande**

N° commande	375335 14X125
GTIN	4020772087333
Classe d'article	35A

Description**Exécution:**

- **Fraisées,**
- **Filetage roulé.**
- **Traitées sur classe de résistance 10.9.**

Utilisation:

Utilisation en point de serrage sur de longues tables de machines-outils. Vis de serrage à engager par le dessus de la rainure en T.

Description technique

Largeur pierre étroite a	13,7 mm
Dim. nom. rain. T	14 mm
Hauteur k	8 mm
Largeur pierre e	22 mm
Longueur filet b	75 mm
Filetage G	M12

Longueur L	125 mm
Type	797
Losange	oui
Type de produit	Vis pour rainures