

Garant**Equerre à filament trempée inoxydable, précision 00, Longueur branche: 75X50mm****Données de commande**

N° commande	450020 75X50
GTIN	4045197443984
Classe d'article	41G

Description**Exécution:**

Précision maximale. Avec deux arêtes de mesure biseautées sur la branche longue. Entièrement trempées. Arêtes rectifiées et rodées, surfaces planes rectifiées.

Avec chapeau renforcé.

Utilisation:

Pour contrôles selon le procédé de filet de lumière.

Description technique

Perpendicularité	0,003 mm
Longueur branche longue	75 mm
Section branche longue	18x3 mm
Section branche courte	16x12 mm
Longueur branche courte	50 mm
Norme	DIN 875/00

Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Emballage	Boîte robuste
Étalonnage	F1
Type de produit	Equerres à filament

Services

Étalonnage DAKKSEquerre plate, à chapeau et de précision Longueur de branche max. 750 mm	025010 750
ÉtalonnageEquerres plates, à chapeau et à filament Longueur de branche max. 100 mm	025000 100