

**Rondelle Forme D, Pour filetages: M8****Données de commande**

N° commande	375355 M8
GTIN	4020772081867
Classe d'article	35A

Description**Exécution:**

Formes C et D cémentées, forme G traitée.

Utilisation:

Compensation d'angle jusqu'à 3° en cas d'utilisation par jeux.

La forme D ne peut être utilisée que sur des trous, pour que la rondelle soit totalement soutenue.

Norme:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Description technique

Pour filetages	M8
Ø alésage d ₂	9,6 mm
Ø ext. d ₄	17 mm
Epaisseur h ₃	3,5 mm
Type	6319D
Type de produit	Rondelles

