

Garant**Equerre à filament trempée inoxydable, précision 00, Longueur branche: 200X130mm****Données de commande**

N° commande	450020 200X130
GTIN	4045197444011
Classe d'article	41G

Description**Exécution:**

Précision maximale. Avec deux arêtes de mesure biseautées sur la branche longue. Entièrement trempées. Arêtes rectifiées et rodées, surfaces planes rectifiées.

Avec chapeau renforcé.

Utilisation:

Pour contrôles selon le procédé de filet de lumière.

Description technique

Section branche longue	26x5 mm
Perpendicularité	0,004 mm
Section branche courte	26x14 mm
Longueur branche courte	130 mm
Longueur branche longue	200 mm
Norme	DIN 875/00

Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Emballage	Boîte robuste
Étalonnage	F1
Type de produit	Equerres à filament

Services

Étalonnage Equerres plates, à chapeau et à filament Longueur de branche max. 300 mm	025000 300
Étalonnage DAKKSEquerre plate, à chapeau et de précision Longueur de branche max. 750 mm	025010 750