

Garant

Equerre à filament trempée, modèle plat inoxydable, précision 00, Longueur branche: 200X130mm

**Données de commande**

N° commande	450010 200X130
GTIN	4045197443977
Classe d'article	41G

Description**Exécution:**

Précision maximale. Avec deux arêtes de mesure biseautées sur la branche longue. Entièrement trempées. Arêtes rectifiées et rodées, surfaces planes rectifiées.

Utilisation:

Pour contrôles selon le procédé de filet de lumière.

Description technique

Perpendicularité	0,004 mm
Longueur branche courte	130 mm
Section des branches	33x7 mm
Longueur branche longue	200 mm
Norme	DIN 875/00
Matériau	Acier inoxydable, INOX

Toutes les pièces	trempé
Emballage	Boîte robuste
Étalonnage	F1
Type de produit	Equerres à filament

Services

Étalonnage Equerres plates, à chapeau et à filament Longueur de branche max. 300 mm	025000 300
Étalonnage DAkkS Équerre plate, à chapeau et de précision Longueur de branche max. 750 mm	025010 750