

**Mitutoyo****Micromètre avec faces de mesure prismatiques, Plage de mesure: 25-40mm****Données de commande**

N° commande	422300 25-40
GTIN	4946368009988
Classe d'article	44A

**Description****Exécution:**

**Avec faces de mesure prismatiques pour la mesure de pièces à usiner triangulaires et pentagonales.** Col de cygne de mesure émaillé. Pas de la broche corrigé suivant l'angle de prisme. **3 points** avec angle de prisme de 60°.

**Utilisation:**

Pour la mesure d'**outils à 3 ou 5 dents** (fraises, alésoirs).

**Livraison:**

Avec étalon de réglage.

**Description technique**

Ø tambour micrométrique	18 mm
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Ø broche	6,35 mm
Plage de mesure	25 - 40 mm
Angle de prisme	60 (3 pans) degré
Lecture	0,01 mm
Étalonnage	B8
Norme	DIN 863
Méetrologie	analogique

Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

### Services

EtalonnageMicromètre fileté avec étalon de réglage Dimension nominale max. 100 mm	022320 100
--	------------