



Jeu de piges de mesure de filetages, Ø fil: 0,455mm



Données de commande

N° commande	422490 0,455
GTIN	2050001063519
Classe d'article	46P

Description

Exécution:

Piges de mesure de filetages trempées et rodées finement, support chromé mat. Un circlip dans l'alésage garantit un positionnement sûr et pivotant sur la broche de mesure.

Utilisation:

Pour la détermination du Ø de flanc de filetages extérieurs selon la méthode à trois fils en association avec un micromètre ou un banc de mesure de longueurs.

Livraison:

Un jeu est composé d'un support avec une pige de mesure et d'un support avec deux piges de mesure dans un coffret en plastique.

Remarque(s):

Lors de la commande, toujours indiquer le Ø de la broche de mesure (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).

Description technique

Ø fil	0,455 mm
Pour pas de filetage P	0,7 / 0,75 / 0,8
Etalon M suivant DIN 13, page 1	4,305 / 5,153 mm
Pour filetages	M4 / M5

Erreur admissible	±1 µm
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	L16
Type de produit	Piges de mesure de filetage
Pour Ø broche	6,35 mm
Pour Ø broche	6,5 mm
Pour Ø broche	6,8 mm
Pour Ø broche	7,5 mm
Pour Ø broche	8 mm

Services

EtalonnagePiges de mesure de filetage Type GMD	028900 GMD
Etalonnage DAkkSPiges de mesure de filetage Type GMD	028910 GMD