

Garant**Equerre plate inoxydable, précision 1, Longueur branche: 100X70mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 451030 100X70 |
| GTIN | 4045197443892 |
| Classe d'article | 41G |

Description**Exécution:**

Chants et côtés plats rectifiés avec précision. Surfaces de contrôle finement rectifiées. Equerres en acier inoxydable, entièrement trempé et sans tension. Livraison dans un coffret en plastique.

Utilisation:

Pour contrôles et travaux précis.

Précision:

DIN 875 / 1 – Tolérance angulaire p. ex. pour des dimensions de 100×70 = 0,015 mm.

Description technique

| | |
|----------------------|-----------|
| Perpendicularité | 0,015 mm |
| Section des branches | 20×5 mm |
| Longueur branche | 100×70 mm |
| Etalonnage | F1 |
| Norme | DIN 875 |
| Précision | 1 |

| | |
|-------------------|------------------------|
| Matériau | Acier inoxydable, INOX |
| Toutes les pièces | trempe |
| Emballage | Boîte robuste |
| Type de produit | Equerres plates |

Services

| | |
|--|------------|
| Etalonnage Equerres plates, à chapeau et à filament Longueur de branche max. 100 mm | 025000 100 |
| Étalonnage DAkkS Équerre plate, à chapeau et de précision Longueur de branche max. 750 mm | 025010 750 |

Accessoires

| | |
|---|---------------|
| Coffret en bois pour longueur branche 100X70 mm | 451600 100X70 |
|---|---------------|