

**Mitutoyo****Micromètre digital pour mesure de gorges, Plage de mesure: 50-75mm****Données de commande**

N° commande	421640 50-75
GTIN	4946368508016
Classe d'article	44A

**Description****Exécution:**

**L'affichage clair digital (7,5 mm de hauteur) des valeurs mesurées permet une lecture sans erreur et rapide. Lecture supplémentaire sur vernier.** Surfaces de mesure en carbure fritté et rodées finement, broche de mesure trempée et rectifiée. Blocage par vis de serrage. Pression de mesure lors de l'utilisation du limiteur de couple à friction 5 – 10 N.

**Livraison:**

A partir de la réf. 25–50, avec 1 étalon de réglage. 1 pile 081560 réf. 357.

**Accessoire(s):**

Câble de données 497445.

**Description technique**

Plage de mesure	50 - 75 mm
Étalonnage	B2
Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Nombre de piles incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	DIN 863
Interface	Port USB
Interface	Interface Digimatic
Métrologie	numérique

Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

## Services

Etalonnage Micromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022040 100
Etalonnage DAkkSMicromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022050 100

## Accessoires

Câble de connexion avec touche de données Type D2	497445 D2
Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Emetteur Type S16E	498966 S16E
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Etalon de réglage Longueur totale 50 mm	421100 50
Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357
Câble de connexion avec touche de données Type D1	497445 D1
Câble de connexion avec touche de données Type USB2	497445 USB2