

Garant**Console avec 1 point de serrage ZeroClamp, Type: 12811****Données de commande**

N° commande	360030 12811
GTIN	4045197416025
Classe d'article	31O

Description**Exécution:**

Ø plot de serrage **120 mm**, indexé.

Adapté(s) pour :

Pour plaques de base avec entraxe 200.

Livraison:

Avec raccord et tirettes 360025 réf. 18M16.

Accessoire(s):

Raccords rapides 360019 réf. 10241 / 10003.

Largeur B: 330 mm

Hauteur montage H: 150 mm

Nombre de boulons: 4

Raccord fileté: 1/8 pouce

Description technique

Largeur B	330 mm
Hauteur montage H	150 mm
Type	12811
Nombre de boulons	4

Série	ZeroClamp
Raccord fileté	1/8 pouce
Type de produit	Système de serrage à point zéro

Accessoires

ZeroClamp Raccord rapide Type 10241	360019 10241
ZeroClamp Raccord rapide Type 10003	360019 10003