

**Garant**
**Mors plaqueur, Largeur mors: 26DU0mm**

**Données de commande**

N° commande	360084 26DUO
GTIN	4045197482099
Classe d'article	310

**Description**
**Utilisation:**

Possibilité d'entraxe variable via des entretoises en croix.

**Adapté(s) pour :**

Rails de serrage 360080.

**Remarque(s):**

Pour rails de serrage à partir de la révision 3 (voir illustration)! La largeur de rainure des rails de serrage multiples ne peut pas dépasser 5 mm.

Force serrage: 5 kN

Force serrage: 10 kN

Force serrage: 15 kN

Force serrage: 20 kN

Couple: 6 Nm

Couple: 8 Nm

**Description technique**

Couple	6 Nm
Couple	8 Nm
Couple	10 Nm

Couple	14 Nm
Force serrage	5 kN
Force serrage	10 kN
Force serrage	15 kN
Force serrage	20 kN
Largeur mors	26 mm
Course max.	3 mm
Vis de serrage SW	6 mm
Vis de branche SW <sub>1</sub>	4 mm
Type de produit	Mors pour étaux