



Rapporteur d'angle avec règle coulissante, Secteur gradué-Ø×Longueur branche: 150X300mm



Données de commande

N° commande	453400 150X300
GTIN	4045197205940
Classe d'article	42F

Description

Exécution:

Avec règle coulissante en longueur; extrémité de la règle inclinée à 45°. Secteur gradué, ajouré avec division 10 – 170°; lecture 1°. **Graduation chromée antireflets.** Avec vis de blocage.

Etalonnage: F3

Lecture: 1 degré

Erreur admissible: ±30 degrés/minute

Description technique

Ø secteur gradué	150 mm
Longueur branche	300 mm
Lecture	1 degré
Erreur admissible	±30 degrés/minute
Norme	Norme usine
Métrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe

Emballage	Etui
Etalonnage	F3
Type de produit	Rapporteurs d'angles

Services

Etalonnage Rapporteurs / d'angle	015360
Marquage inscription au laser Type	018940
Etalonnage Rapporteurs / d'angle Type GRAD	025810 GRAD
Réétalonnage DAkkS Rapporteur d'angle GRAD	025820 GRAD