



## Micromètre d'intérieur à becs, Plage de mesure: 25-50mm



### Données de commande

N° commande	426800 25-50
GTIN	4045197204134
Classe d'article	42B

### Description

#### Exécution:

Broche entièrement trempée, rectifiée et rodée. Becs de mesure arrondis en carbure rapporté. Pression de mesure constante grâce au limiteur de couple à friction. Tambour micrométrique avec graduation de qualité. Micromètre chromé. Avec vis d'ajustement et de blocage.

#### Livraison:

Avec bague de réglage pour ajustement.

### Description technique

Ø tambour micrométrique	18 mm
Plage de mesure	25 - 50 mm
Lecture	0,01 mm
Erreur admissible	12 µm
Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	B4
Etalonnage	L7
Type de produit	Micromètre d'intérieur à becs

---

## Services

ÉtalonnageMicromètre d'intérieur à becs Plage de mesure maximale 50 mm	022360 50
Étalonnage DAkkSBague de réglage Ø maximal 200 mm	028470 200
ÉtalonnageBagues de réglage Ø maximal 50 mm	028400 50

---

## Accessoires

Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 30 mm	484030 30
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 50 mm	484030 50
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 40 mm	484030 40