

**Mitutoyo****Butée micrométrique, Plage de mesure (course): 0-25/Fmm****Données de commande**

N° commande	426200 0-25/F
GTIN	4946368023151
Classe d'article	44A

**Description****Exécution:**

Broche entièrement trempée et tambour micrométrique chromé antireflets. Broche **fixe (non rotative)**, avec surface d'appui en carbure et limiteur de couple. Pour le contrôle de matériaux à surface fragile.

**Utilisation:**

Pour montage sur des machines, appareils, dispositifs de mesure, etc. comme butée réglable de table de mesure.

**Remarque(s):**

Modèles spéciaux sur demande.

**Description technique**

Ø broche	8 mm
Ø tige de support	12 mm
Ø tambour micrométrique	18 mm
Longueur totale	125 mm
Longueur tige de support	10 mm
Lecture	0,01 mm
Erreur admissible	0,003 mm
Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Métrologie	analogique

Etalonnage	B3
Type de produit	Butée micrométrique

### Services

Etalonnage Butées micrométriques Plage de mesure maximale 25 mm	022280 25
Etalonnage DAkkS Butées micrométriques Plage de mesure maximale 50 mm	022290 50