



Meuleuse d'angle compacte, Type: AGV13-125X



Données de commande

N° commande	077131 AGV13-125X
GTIN	4002395140794
Classe d'article	03M

Description

Exécution:

MILWAUKEE – Meuleuse d'angle compacte Ø 125 mm. Meuleuse d'angle compacte et puissante avec grande profondeur de tronçonnage grâce à la tête d'engrenage métallique plate.

- **Câble secteur de 4 m.**
- **Blocage de broche pour un changement de disque rapide.**
- **Réglage rapide du capot de protection.**
- **Verrouillage anti-redémarrage.**

Meuleuse d'angle 1250 W / 125 mm, **modèle court**, avec démarrage progressif, protection contre la surcharge,

fonction anti-kickback et grand **interrupteur «homme-mort»**. Changement de disque sans outil grâce au système de changement rapide **FIXTEC** intégré. Poignée antivibratoire (AVS).

Livraison:

Poignée, capot de protection, écrou de serrage.

Remarque(s):

Toutes les meuleuses d'angle compactes avec interrupteur verrouillable sont dépourvues de système «homme-mort».

Description technique

Particularité	M14, FIXTEC
Ø disque max.	125 mm
Prof. de tronçonnage max.	33 mm
Dispositif homme-mort	oui

Verrouillage anti-redémarrage	oui
Puissance absorbée	1250 W
Arrêt kickback	oui
Référence fabricant	AGV13-125XSPDE/ Interrupteur "homme mort"
Vibrations maximales suivant EN	7,8 m/s ²
Poids	2,3 kg
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Vitesse de rotation max.	12000 min ⁻¹
Type de produit	Meuleuses d'angle

Accessoires

Ecrou de serrage M14 Type NUT	073930 NUT
Ecrou de serrage M14 Type FIXTEC	073930 FIXTEC