

**Coffret d'outils bridage, Dim. nom. rain. T/ filet.: 18/M16mm****Données de commande**

N° commande	375405 18/M16
GTIN	4020772083625
Classe d'article	35A

**Description****Exécution:**

Comprend différents éléments de bridage, destinés à la fixation rapide d'outils, de dispositifs ou de pièces à usiner sur des tables avec rainures en T. Toutes les pièces sont en acier traité et peuvent être commandées séparément ultérieurement.

**Livraison:**

Clé mixte, pâte à vis, coffret en bois

**Livraison:**

Tasseaux en T 375300 DIN 787: 4 pièces/100 mm;

4 pièces/160 mm;

2 pièces/63 mm

Goujons filetés 375380 DIN 6379.: 4 pièces/125 mm

Brides de serrage 372000 DIN 6314 Z: 4 pièces/18x125

Ecrous 375385 DIN 6330 B: 6 pièces

Ecrous allongés 375395: 4 pièces

Cales crénelées 372200: 4 pièces/réf. 2;

4 pièces/réf. 3

Rondelles forme G 375360 DIN 6319 G: 6 pièces

Crampons plaqueurs 375110: 4 pièces/réf. 18

Porte-bridés à ressort 370850: 4 pièces/réf. 18

Brosse de nettoyage pour rainures en T 375512: 1 pièce/réf. 1

**Description technique**

Dim. nom. rain. T	18 mm
Longueur coffret en bois	510 mm
Hauteur serrage quadruple bridage	2 - 160 mm
Largeur coffret en bois	415 mm
Filetage	M16
Hauteur coffret en bois	50 mm
Hauteur serrage double bridage	2 - 270 mm
Type	6530
Type de produit	Élément de serrage