

**Ecrou TWINNUT, Filetage: M12****Données de commande**

N° commande	375392 M12
GTIN	4020772382285
Classe d'article	35A

Description**Exécution:**

Écrous divisibles pour applications de montage rapide. Capacité de retenue identique aux écrous standard de résistance 10.

Ecrou **avec** embase.

Avantage(s):

Compensation rapide de tiges filetées longues, corrodées, coudées jusqu'à 20° ou endommagées.

Description technique

Hauteur totale	16 mm
Filetage	M12
Type	6333S
Type de produit	Écrous

