



## Sauterelle à serrage vertical avec base horizontale, Type: 5



### Données de commande

N° commande	376500 5
GTIN	4020772007782
Classe d'article	35A

### Description

#### Exécution:

Avec base horizontale pour fixation sur des plaques de montage, etc.

- **Construction compacte grâce à la nouvelle poignée.**
- **Poignée ergonomique bimatière avec grand confort d'utilisation grâce à la meilleure prise en main.**
- **Système de retenue de la vis de calage.**
- **Protection des doigts grâce au tendeur de sécurité sans possibilité d'intervention.**

#### Utilisation:

**Pour un serrage et une ouverture rapides lors de l'usinage de pièces à fabriquer en série** ou pour un montage dans des dispositifs de serrage particuliers. Convient pour le bridage lors de travaux de perçage, d'alésage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.

### Description technique

Hauteur totale	281 mm
Longueur totale	195 mm
Ø alésage d	8,5 mm

Force arrêt P2	5000 N
Force arrêt P1	3000 N
Vis de calage	M12×80 mm
Dist. trous e	45 mm
Dist. trous f	45-50 mm
Type	6800J
Hauteur serrage H	55,8 mm
Type de produit	Sauterelles à serrage vertical