



Coffret d'outils bridage, Dim. nom. rain. T/ filet.: 14/M12mm



Données de commande

N° commande	375405 14/M12
GTIN	4020772083601
Classe d'article	35A

Description

Exécution:

Comprend différents éléments de bridage, destinés à la fixation rapide d'outils, de dispositifs ou de pièces à usiner sur des tables avec rainures en T. Toutes les pièces sont en acier traité et peuvent être commandées séparément ultérieurement.

Livraison:

Clé mixte, pâte à vis, coffret en bois

Livraison:

Tasseaux en T 375300 DIN 787: 4 pièces/80 mm;

4 pièces/125 mm;

2 pièces/50 mm

Goujons filetés 375380 DIN 6379.: 4 pièces/100 mm

Brides de serrage 372000 DIN 6314 Z: 4 pièces/14×100

Ecrous 375385 DIN 6330 B: 6 pièces

Ecrous allongés 375395: 4 pièces

Cales crénelées 372200: 4 pièces/réf. 2;

4 pièces/réf. 3

Rondelles forme G 375360 DIN 6319 G: 6 pièces

Crampons plaqueurs 375110: 4 pièces/réf. 14

Porte-bridés à ressort 370850: 4 pièces/réf. 14

Brosse de nettoyage pour rainures en T 375512: 1 pièce/réf. 1

Description technique

Longueur coffret en bois	460 mm
Hauteur serrage quadruple bridage	2 - 160 mm
Dim. nom. rain. T	14 mm
Hauteur serrage double bridage	2 - 270 mm
Largeur coffret en bois	330 mm
Filetage	M12
Hauteur coffret en bois	50 mm
Type	6530
Type de produit	Élément de serrage