

**TNMG 160404, Nuance: PV720****Données de commande**

N° commande	251582 PV720
GTIN	4960664725427
Classe d'article	25E

**Description technique**

Prof. coupe $a_p$	1 - 4,5 mm
Nuance	PV720
Condition de coupe	Continue
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	110 - 490 m/min
Brise-copeaux	PG
Avance $f$	0,15 - 0,6 mm/tr
Application principale	P
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Cermet
Code ISO plaquette	TNMG 160404
Nombre de changements/dents	6

Type de produit

Plaquette pour tournage