


DCMT 11T308, Nuance: PV720

Données de commande

N° commande	260387 PV720
GTIN	4960664724161
Classe d'article	25E

Description technique

Nuance	PV720
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 270 m/min
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,5 - 1,5 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Application principale	P
Brise-copeaux	HQ
Condition de coupe	Continue
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Cermet
Code ISO plaquette	DCMT 11T308
Nombre de changements/dents	2

Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage