



## Micromètre d'intérieur XT, Plage de mesure: 80-100mm



### Données de commande

N° commande	428500 80-100
GTIN	5051102084844
Classe d'article	46B

### Description

#### Exécution:

**Micromètres d'intérieur XT** à 3 touches. Broche de mesure trempée et rectifiée. Tambour micrométrique avec graduation noire, toutes les pièces de lecture chromées mates. Limiteur de couple à friction pour une force de mesure régulière. Tous les appareils avec numéro de série et certificat d'étalonnage. Pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5 – 16. Micromètres d'intérieur pour une précision maximale. Avec touches de mesure carbure jusqu'à la réf. 12,5. Au-delà, en carbure rapporté.

#### Utilisation:

Trous borgnes et débouchants.

#### Accessoire(s):

Bagues de réglage 484030, rallonge 428510.

#### Pièce(s) de rechange:

Têtes de mesure 428605.

### Description technique

Profondeur de mesure standard	100 mm
Profondeur de mesure avec rallonge	250 mm

Plage de mesure	80 - 100 mm
Dim. a	0,5 mm
Erreur admissible	0,005 mm
Lecture	0,005 mm
Norme	DIN 863
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	B6
Type de produit	Micromètre 3 touches

## Services

Étalonnage DAkkSMicromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm	022510 200
EtalonnageMicromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 100 mm	022500 100

## Accessoires

Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 80 mm	484030 80
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 95 mm	484030 95
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 100 mm	484030 100
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 85 mm	484030 85
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 90 mm	484030 90
Tête de rechange XT Plage de mesure 80-100 mm	428605 80-100
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 5/150	428510 5/150
Jeu de touches de mesure3 pièces Plage de mesure 80-100 mm	428745 80-100
Jeu de ressorts de rappel3 pièces Plage de mesure 80-100 mm	428746 80-100