

 Mahr**Micromètre d'intérieur, Plage de mesure: 70-100mm****Données de commande**

N° commande	427800 70-100
GTIN	4059192005665
Classe d'article	43A

Description**Exécution:**

Construction légère en tube résistant au flambage. Broche de mesure entièrement trempée et rectifiée. **Surfaces de mesure trempées et rodées sphériquement.** Vernier et parties de lecture chromés mats. A partir de la plage de mesure 100 – 125 mm, avec isolation thermique et dispositif de blocage.

Livraison:

Micromètre livré dans un étui.

Description technique

Ø tambour micrométrique	13,5 mm
Plage de mesure	70 - 100 mm
Ø broche	7 mm
Lecture	0,01 mm
Erreur admissible	5 µm
Norme	DIN 863
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Méetrologie	analogique
Etalonnage	B10
Type de produit	Micromètre d'intérieur à 2 touches

Services

Étalonnage Micromètres d'intérieur Plage de mesure maximale 100 mm	022440 100
Étalonnage DAkkSMicromètre d'intérieur Plage de mesure maximale 200 mm	022450 200