

Butée de pièce tridimensionnelle, Type: 150



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 360430 150 |
| GTIN | 2050001073303 |
| Classe d'article | 38F |

Description

Exécution:

Pivotantes sur 5 axes en continu, à 360°.

- **Réglage rapide et progressif.**
- **Logement M8 pour écrou en T ou montage direct.**

Utilisation:

Pour utilisation sur fraiseuses et perceuses.

Matière(s):

Aluminium anodisé.

Accessoire(s):

Tasseaux en T avec M8, voir 370520 réf. 12 – 18.

Hauteur utile N: 145 mm

Entraxe S (A): 80 mm

Hauteur utile N: 145 mm

Hauteur totale: 210 mm

Entraxe S (A): 80 mm

Pour code couleur: Basic

Pour code couleur: Centro Gripp

Pour code couleur: Duo Plus

Description technique

| | |
|-------------------|-----------------|
| Hauteur totale | 210 mm |
| Pour code couleur | Basic |
| Pour code couleur | Centro Gripp |
| Pour code couleur | Duo Plus |
| Pour code couleur | LC |
| Pour code couleur | HD-Allmatic |
| Pour code couleur | LC-GARANT |
| Pour code couleur | Duo |
| Pour code couleur | TC |
| Pour code couleur | T-Rex |
| Pour code couleur | Titan |
| Pour code couleur | HiPo |
| Pour code couleur | Titan 2 |
| Pour code couleur | LCV125G |
| Pour code couleur | NC8 |
| Pour code couleur | HOLEX NC |
| Poids | 0,65 kg |
| Hauteur utile N | 145 mm |
| Entraxe S (A) | 80 mm |
| Type de produit | Butées de pièce |

Accessoires

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Poignée de rechange Type GRIFF | 360431 GRIFF |
|--------------------------------|--------------|