



## Sauterelle à serrage vertical avec base verticale, Type: 3



### Données de commande

N° commande	376510 3
GTIN	4020772007829
Classe d'article	35A

### Description

#### Exécution:

Avec base verticale pour fixation sur traverses et pour les constructions soudées.

- **Construction compacte grâce à la nouvelle poignée.**
- **Poignée ergonomique bimatière avec grand confort d'utilisation grâce à la meilleure prise en main.**
- **Système de retenue de la vis de calage.**
- **Protection des doigts grâce au tendeur de sécurité sans possibilité d'intervention.**

#### Utilisation:

**Pour un serrage et une ouverture rapides lors de l'usinage de pièces à fabriquer en série** ou pour un montage dans des dispositifs de serrage particuliers. Convient pour le bridage lors de travaux de perçage, d'alésage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.

### Description technique

Longueur totale	112 mm
Ø alésage d	7,5 mm
Hauteur totale	200 mm

Dist. trous e	20 mm
Vis de calage	M8×45 mm
Force arrêt P1	1200 N
Force arrêt P2	2500 N
Type	6802J
Hauteur serrage H	41 mm
Type de produit	Sauterelles à serrage vertical