



Sauterelle à serrage vertical avec base horizontale, inoxydable, Type: 1



Données de commande

N° commande	376505 1
GTIN	4020772008888
Classe d'article	35A

Description

Exécution:

Avec base horizontal pour fixation sur des plaques de montage, etc.

- **Construction compacte grâce à la nouvelle poignée.**
- **Poignée ergonomique bimatière avec grand confort d'utilisation grâce à la meilleure prise en main.**
- **Système de retenue de la vis de calage.**
- **Protection des doigts grâce au tendeur de sécurité sans possibilité d'intervention.**

Utilisation:

Pour un serrage et une ouverture rapides lors de l'usinage de pièces à fabriquer en série ou pour un montage dans des dispositifs de serrage particuliers. Convient pour le bridage lors de travaux de perçage, d'alésage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.

Description technique

Hauteur totale	98 mm
Ø alésage d	4,5 mm
Dist. trous f	22,5-26 mm

Longueur totale	61 mm
Vis de calage	M5x30 mm
Dist. trous e	16 mm
Force arrêt P2	1100 N
Force arrêt P1	600 N
Type	6800NIJ
Hauteur serrage H	19 mm
Type de produit	Sauterelles à serrage vertical