



Sauterelle à serrage vertical avec base verticale, Type: 5



Données de commande

N° commande	376510 5
GTIN	4020772007850
Classe d'article	35A

Description

Exécution:

Avec base verticale pour fixation sur traverses et pour les constructions soudées.

- **Construction compacte grâce à la nouvelle poignée.**
- **Poignée ergonomique bimatière avec grand confort d'utilisation grâce à la meilleure prise en main.**
- **Système de retenue de la vis de calage.**
- **Protection des doigts grâce au tendeur de sécurité sans possibilité d'intervention.**

Utilisation:

Pour un serrage et une ouverture rapides lors de l'usinage de pièces à fabriquer en série ou pour un montage dans des dispositifs de serrage particuliers. Convient pour le bridage lors de travaux de perçage, d'alésage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.

Description technique

Force arrêt P2	5000 N
Force arrêt P1	3000 N
Ø alésage d	8,5 mm

Dist. trous e	45 mm
Hauteur totale	301 mm
Vis de calage	M12×80 mm
Longueur totale	195 mm
Type	6802J
Hauteur serrage H	66 mm
Type de produit	Sauterelles à serrage vertical