



## Règle de précision brunie dans un étui, Longueur: 300mm



### Données de commande

N° commande	460100 300
GTIN	4045197206558
Classe d'article	42G

### Description

#### Exécution:

Bords de mesure trempés, rectifiés et rodés avec une grande précision. Section biseautée avec extrémité pointue pour des contrôles, même dans des coins, rainures, cavités, etc. Avec poignée isolante en plastique protégeant de la chaleur de la main.

En acier spécial patiné, les deux biseaux sont brunis (anti-reflets).

#### Remarque(s):

La tolérance de linéarité se situe entre  $\pm 15^\circ$  par rapport au plan de symétrie.

### Description technique

Longueur	300 mm
Tolérance de linéarité du chant de mesure	0,003 mm
Norme	DIN 874
Matériau	Acier spécial stabilisé
Surface chanfrein	bruni (anti-reflets)
Emballage	Etui
Etalonnage	F6
Type de produit	Règles à filament

### Services

Etalonnage Règles à filament Longueur maximale 500 mm	026000 500
---	------------

Étalonnage DAkkSRègle de précision Longueur maximale  
500 mm

026010 500