



## Sauterelle à serrage vertical avec base verticale pour montage latéral, Type: 1



### Données de commande

N° commande	376520 1
GTIN	4020772007881
Classe d'article	35A

### Description

#### Exécution:

Avec base à 90° pour montage latéral.

- **Construction compacte grâce à la nouvelle poignée.**
- **Poignée ergonomique bimatière avec grand confort d'utilisation grâce à la meilleure prise en main.**
- **Système de retenue de la vis de calage.**
- **Protection des doigts grâce au tendeur de sécurité sans possibilité d'intervention.**

#### Utilisation:

**Pour un serrage et une ouverture rapides lors de l'usinage de pièces à fabriquer en série** ou pour un montage dans des dispositifs de serrage particuliers. Convient pour le bridage lors de travaux de perçage, d'alésage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.

### Description technique

Vis de calage	M5x30 mm
Force arrêt P1	800 N
Force arrêt P2	1100 N

Hauteur totale	125 mm
Dist. trous e	14 mm
Ø alésage d	4,5 mm
Dist. trous f	20 mm
Longueur totale	61 mm
Type	6803J
Hauteur serrage H	27 mm
Type de produit	Sauterelles à serrage vertical