



Sauterelle à serrage horizontal avec base horizontale, Type: 3



Données de commande

N° commande	376610 3
GTIN	4020772008086
Classe d'article	35A

Description

Exécution:

Système de retenue des vis de calage.

Construction compacte grâce à la nouvelle poignée.

Poignée ergonomique bimatière avec grand confort d'utilisation grâce à la meilleure prise en main.

Avec pied horizontal pour fixation sur des plaques de montage, etc.

Utilisation:

Pour un serrage et une ouverture rapides lors de l'usinage de pièces à fabriquer en série ou pour un montage dans des dispositifs de serrage particuliers. Convient pour le bridage lors de travaux de perçage, d'alésage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.

Description technique

Force arrêt P1	1800 N
Dist. trous f	22-31,8 mm
Vis de calage	M8×45 mm
Dist. trous e	25,7 mm
Ø alésage d	6,5 mm
Hauteur totale	48,5 mm

Force arrêt P2	2500 N
Longueur totale	206 mm
Type	6830J
Hauteur serrage H	32 mm
Type de produit	Sauterelles à serrage horizontal