



Sauterelle à tige coulissante avec levier réversible, Type: 4



Données de commande

N° commande	376760 4
GTIN	4020772092627
Classe d'article	35A

Description

Exécution:

- **Construction très robuste avec guidage à tige coulissante.**
- **Tige coulissante et levier synchrones.**
- **Corps de base en fonte malléable.**
- **Pièces du levier et tige coulissante en acier pour traitement thermique, galvanisées et passivées.**
- **Vis de calage traitées.**
- **Boulons trempés, coussinets frittés sans entretien.**
- **Pour forces de serrage élevées.**
- **Corps de base bruni en fonte malléable.**

Utilisation:

- **Pour un serrage / ouverture rapides lors de la fabrication en série.**
- **Comme sauterelles poussées et tirées.**
- **Pour montage dans des dispositifs de serrage spéciaux.**
- **Pour le serrage lors de travaux de perçage, de rodage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.**

Description technique

Poids	0,65 kg
-------	---------

Dist. trous l	36,5 mm
Dist. trous k	25 mm
Ø alésage d	5,5 mm
Hauteur serrage h jusqu'au centre de la vis	12 mm
Vis de calage	M8×35 mm
Longueur corps de base f	90 mm
Largeur corps de base n	47 mm
Force arrêt P (pression / traction)	7000 N
Course de serrage	32 mm
Dist. trous g	33,3 mm
Hauteur totale H	132 mm
Longueur totale L	155 mm
Type	6842PL
Type de produit	Sauterelle à tige coulissante