



Réglet de précision en acier inoxydable, dépoli, Longueur: 3000mm



Données de commande

N° commande	461600 3000
GTIN	4045197234841
Classe d'article	42G

Description

Exécution:

En **acier inoxydable** spécial avec chants rectifiés. Modèle large. Graduation en mm sur les deux bords. Excellente lisibilité grâce à la surface dépolie et aux graduations précises. Graduation par gravure chimique. Surface mate anti-reflets.

Description technique

Section, épaisseur	1 mm
Section, largeur	30 mm
Longueur	3000 mm
Etalonnage	F10
Erreur admissible	0,9 mm
Norme	CE II
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Type de produit	Règles

Services

EtalonnageRéglets Longueur maximale 3000/2 mm	026200 3000/2
---	---------------