

**Règle plate, Précision 0, Longueur: 3000mm****Données de commande**

N° commande	460300 3000
GTIN	4045197206671
Classe d'article	42G

Description**Exécution:**

Les règles sont en acier spécial, rectifiées sur toutes les arêtes. Forme B, 2 rainures et partie médiane peinte.

Utilisation:

Pour des contrôles de très grande précision.

Livraison:

Avec rapport de conformité usine.

Remarque(s):

Modèle en acier inoxydable livrable usine. Attention: **ces références sont livrées port dû.**

Description technique

Section hauteur $\pm 0,2$ mm	17,5 mm
Forme	B
Forme	Section en I
Tolérance de planéité des surfaces de contrôle	0,032 mm
Section largeur $\pm 0,2$ mm	119,3 mm
Longueur	3000 mm
Norme	DIN 874
Précision	0
Attribut des noms de produit	Précision 0
Matériau	Acier spécial

Etalonnage	F7
Type de produit	Règles plates

Services

Etalonnage Règles plates Longueur maximale 3000 mm	026080 3000
--	-------------