



Sauterelle à tige coulissante Modèle court, Type: 3



Données de commande

N° commande	376700 3
GTIN	4020772008550
Classe d'article	35A

Description

Exécution:

Vis calibrées traitées.

- **Construction compacte grâce à la poignée.**
- **Poignée ergonomique bimatière avec grand confort d'utilisation grâce à la meilleure prise en main.**

Utilisation:

- **Fixation directe sur des parois en tôle.**
- **Dans des dispositifs avec filetage frontal.**

Accessoire(s):

Pied angulaire 376730.

Remarque(s):

- **En acier inoxydable sur demande.**

Description technique

Force arrêt P (pression / traction)	2500 N
Vis de calage	M8x35 mm

Course de serrage	40 mm
Filet face front. sauterelle	M 20×1,5 mm
Hauteur totale H	123 mm
Longueur totale L	258 mm
Type	6844J
Type de produit	Sauterelle à tige coulissante

Accessoires

Pied angulaire robuste Type 2	376730 2
Pied angulaire robuste Type 3	376730 3
Pied angulaire robuste Type 5	376730 5