



Réglet de précision en acier inoxydable, dépoli, Longueur: 500mm



Données de commande

N° commande	461600 500
GTIN	4045197234803
Classe d'article	42G

Description

Exécution:

En **acier inoxydable** spécial avec chants rectifiés. Modèle large. Graduation en mm sur les deux bords. Excellente lisibilité grâce à la surface dépolie et aux graduations précises. Graduation par gravure chimique. Surface mate anti-reflets.

Description technique

Longueur	500 mm
Section, épaisseur	1 mm
Section, largeur	30 mm
Etalonnage	F10
Erreur admissible	0,4 mm
Norme	CE II
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Type de produit	Règles

Services

EtalonnageRéglets Longueur maximale 500/2 mm	026200 500/2
--	--------------