

**Mors 20 mm, pour T-Rex / Centro Gripp mobile, Pour type: 125****Données de commande**

N° commande	361227 125
GTIN	4250364400763
Classe d'article	34A

Description**Utilisation:**

Surfaces de serrage revêtues pour un coefficient de frottement élevé, force de serrage accrue d'un facteur min. de 2.

(Dureté comparable 80 HRC).

Adapté(s) pour:

Mors mobiles pour T-Rex 361202 et Centro Gripp 361180.

Description technique

Hauteur h_1	45 mm
Largeur b_1	20 mm
Pour type	125
Longueur mors l	62 mm
Hauteur h_2	14 mm
c_1	39 mm
Pour code couleur	Centro Gripp
Pour code couleur	T-Rex

Largeur mors b	96 mm
Plage de serrage S1	9 – 75 / 19 – 172 mm
l_1	4 mm
c	12 mm
Hauteur mors h	50 mm
Type de produit	Mors pour étaux