



Sauterelle à crochet verticale, Type: 2



Données de commande

N° commande	376820 2
GTIN	4020772008642
Classe d'article	35A

Description

Exécution:

- Sauterelles rapides avec système de démultiplication.
- Le blocage automatique empêche toute ouverture de la sauterelle.
- Rivets en acier inoxydable.
- Poignée en plastique résistant à l'huile.
- Sauterelles galvanisées.
- Crochet de serrage réglable par un filet.
- Coussinets cimentés.
- Articulation graissée.
- Crochet traité.

Complètes avec attache de crochet.

Utilisation:

Pour la fermeture de conteneurs.

Remarque(s):

- Construction plus compacte grâce à la nouvelle poignée.
- Poignée ergonomique bimatière avec grand confort d'utilisation grâce à la meilleure prise en main.

Description technique

Course de réglage du crochet c	5 - 28 mm
Ø alésage d	5,2 mm
Force arrêt P (traction)	1600 N
Dist. trous f	19,5 - 23,5 mm
Dist. trous e	13 mm
Hauteur serrage h	12 mm
Hauteur totale H	47 mm
Longueur totale L	91 mm
Type	6848VJ
Type de produit	Sauterelles à crochet